

Free Evo



Dotación de serie:



- 5.511.1097
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"



- 4.508.X468
Labio delantero boquilla L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm



- 0.108.0042
Cargador de batería a bordo 24V 10A
solo para modelo código:
8.527.0001 - 8.527.0002
8.527.0010 - 8.527.0012



- 2 x 0.107.0054
Batería sin mantenimiento 12V 75Ah BT DC 5.5
solo para modelo código:
8.527.0010 - 8.527.0012

Other idóneo versions:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B con baterías y cargador
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT con baterías y cargador



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro



• Fregadora compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1.500 m²) • Ideal para la limpieza de: tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud • Panel de mandos con sistema de seguridad de presencia de operador • Indicador de carga de batería con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración • Filtro de la solución de lavado y electroválvula • Fácil e inmediato acceso a los componentes. • Ruedas sin marca • Depósitos de polietileno roto-moldeado, resistentes a los choques y ácidos • El depósito inferior también sirve como un compartimiento de la batería • Funcionamiento silencioso gracias a el posicionamiento protegido del motor de aspiración

| | Free Evo 50E | Free Evo 50B | Free Evo 50B * | Free Evo 50BT | Free Evo 50BT * |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| código | 8.527.0003 | 8.527.0004 | 8.527.0001 | 8.527.0011 | 8.527.0002 |
| alimentación | 230V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| ancho de trabajo/boquilla | 500/800 mm | 500/800 mm | 500/800 mm | 500/800 mm | 500/800 mm |
| rendimiento horario máx. | 2000 m ² /h | 2000 m ² /h | 2000 m ² /h | 2000 m ² /h | 2000 m ² /h |
| capac. depósito agua limpia | 44 l/11,63 gal | 44 l/11,63 gal | 44 l/11,63 gal | 44 l/11,63 gal | 44 l/11,63 gal |
| capac. depósito recuperación | 50-60 l/13,21-16 gal | 50-60 l/13,21-16 gal | 50-60 l/13,21-16 gal | 50-60 l/13,21-16 gal | 50-60 l/13,21-16 gal |
| tracción | mecánico | mecánico | mecánico | automatico | automatico |
| RPM/presión cepillo | 150/20 kg/44,09 lbs | 150/18 kg/44,09 lbs | 150/18 kg/44,09 lbs | 150/18 kg/39,68 lbs | 150/18 kg/44,09 lbs |
| potencia motor cepillo | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W |
| regulación de detergente | electroválvula | electroválvula | electroválvula | electroválvula | electroválvula |
| depresión/potencia motor aspiración | 1700 mmH ₂ O/800 W | 1280mmH ₂ O/480W | 1280 mmH ₂ O/480W | 1280 mmH ₂ O/480W | 1280 mmH ₂ O/480W |
| dimensiones/peso | 116x46x98cm/95 kg | 116x51x98cm/62 kg | 116x51x98cm/63 kg | 116x51x98cm/66 kg | 116x51x98cm/67 kg |



Potente motor, plato de cepillo con antisalpicaduras, integra protector de plástico antigolpes.

Opcional:



- 2 x 0.107.0002
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 4.508.1178 Labio delantero de poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Labio trasero de poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1098
Cepillo tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206
Cepillo PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099
Disco de arrastre EWU Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034
Pad abrasivo Ø 483 mm-19" - beige
- 6.508.0041
Pad abrasivo Ø 483 mm-19" - verde
- 6.508.0048
Pad abrasivo Ø 483 mm-19" - negro

La salida de la solución detergente esta controlado por una electroválvula. La activación de la electroválvula se realiza a travez de una palanca de control que impide la dispensación de la solución de limpieza cuando el cepillo está inactivo durante las interrupciones de trabajo.



Boquilla de secado renovada con un nuevo sistema para la regulación de la presión. Los labios de goma son fácilmente sustituibles sin el uso de herramientas. Enganche de la boquilla de secado rápido y sencillo; la boquilla de secado se libera sin ningún daño en caso de choque accidental.



Controles sencillos e intuitivos. La salida de la solución limpiadora se realiza simplemente mediante el control mecánico colocado en la parte trasera de la máquina. Filtro inspectable de malla metálica para atrapar cualquier partículas sólidas presentes en la solución de limpieza..



- 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko